

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 4822****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919870 4822
GTIN	4017976048222
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, **olietætte kar**.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. **Olietætte kar med 40 mm** høj kant.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hjul	TPE
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal drejhjul med hjulbremse	2
Type	4822
Hjul-Ø	200 mm

Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Læssefladehøjde, nederst	248 mm
Vægt	47 kg
Læssefladebredde	1000 mm
Bredde	1171 mm
Læssefladehøjde, øverst	870 mm
Maks. bæreevne	400 kg
Højde	910 mm
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	700 mm
Dybde	700 mm
Produkttype	Bordvogne