

Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215980 ST900
GTIN	4045197937988
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOEU090408 TR-M

Type: ST900

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z : 0,11 mm**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOEU090408 TR-M
Type	ST900
Tilspænding f_z	0,11 mm
Type	HB7525
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	175 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	145 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		