

**Garant****LOEU 090408 R-L, HB7635, Type: INOX**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215988 INOX
GTIN	4045197938114
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4\text{mm}$ 

## Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding $f_z$	0,08 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOEU090408 R-L
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		