

**Garant****APMX 16..12 TR, HB7515, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$ .

Pladetykkelse: 5,76 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,14 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,14 mm
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMX 16..12 TR
Type	HB7515
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	5,76 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	265 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	170 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	170 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		