

**Ansell****Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-801, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094351 11
GTIN	10076490491793
Artikelklasse	04P

**Beskrivelse****Udførelse:**

HyFlex®-serie. Alsidige handsker med nitrilskumbelægning til præcist og generelt arbejde. God balance mellem komfort, bevægelighed og håndbeskyttelse. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™, som giver mindre træthed i hænderne. Öko-Tex® Standard 100. Med Nylon-Spandex-materiale og silikonefri belægning. Latexfri.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

DMF-fri	nej
Pasform	meget god
Handskestørrelse	11
Gribeevne ved fugt	moderat

Materiale, belægning	Nitril
Føleevne	meget god
Gribeevne ved olie	god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Åndbarhed	meget god
silikonefri	nej
Serie	HyFlex®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	3131A
Bæremateriale	Spandex nylon
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Længde	192 mm
Farve	sort / grå
Vægt	20,4 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker

