

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

## Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>3</sub>	12 mm
passende vendeskærsplatter	XOM.060310
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	10,13 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	35 mm
Antal skær Z	3
Skær-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	38 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,26 grader
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	0,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	85 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	15 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2