

Garant**GARANT Power Q-high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z:
20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Ramplinglængde L for α_{maks}	10,13 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	2,26 grader
Holdegevind M	M10
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	28 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
passende vendeskærplatter	XOM.060310
Skær- $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	12 mm

Ø D ₂	18 mm
Cirkulær borefræsning a _p	0,3 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	38 mm
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219799 1