

Garant**GARANT Power Q-high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z:
22/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	22 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning a_p	0,3 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	28 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	12,13 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Ø D_2	18 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	36 mm
Holdegevind M	M10
Indvendig køling	ja

Ø D ₃	14 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	42 mm
Rampingvinkel α _{maks}	1,89 grader
passende vendeskærsplatter	XOM.060310
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219799 1