

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruestrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Rampingvinkel α_{maks}	3,29 grader
Ø D_1 h6	12,5 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	38 mm
Antal skær Z	2
Samlet længde $L_{i alt}$	36 mm
Ø D_3	13 mm
Holdegevind M	M12

Ramplinglængde L for α_{maks}	10,43 mm
Ø D ₂	21 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Indvendig køling	ja
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP