

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	17,43 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	52 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	47 mm
Ø D_2	29 mm
Ø D_3	20 mm
Holdegevind M	M16

Antal skær Z	3
Rampingvinkel α_{maks}	1,97 grader
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP