

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:  
28/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	13,43 mm
Skær-Ø $D_c$	28 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	44 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	54 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Ø $D_3$	16 mm
Antal skær Z	2
Udhængslængde $L_1$	40 mm
Samlet længde $L_{\text{alt}}$	200 mm

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,56 grader
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	16 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP