

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:
25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	38 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1 mm
Rampinglængde L for α _{maks}	10,43 mm
Indvendig køling	ja
Skaft-Ø D _s h6	25 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Udhængslængde L ₁	120 mm
Antal skær Z	2
Samlet længde L _{i alt}	200 mm
Ø D ₃	13 mm
Rampingvinkel α _{maks}	3,29 grader
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	48 mm

Skær-Ø D _c	25 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2