

Garant
GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 40/4mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	47 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm
Ø D_2	29 mm
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α_{maks}	25,43 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,35 grader
Holdegevind M	M16

Ø D ₃	28 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	68 mm
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2