

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212812 50/5
GTIN	4045197939203
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Reservedel:

Vendepatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ min}}$	88 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	35,43 mm
Skær- $\varnothing D_c$	50 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ maks}}$	98 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,97 grader
Antal skær Z	5
Holdeboring-Ø	22 mm
Indvendig køling	ja
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP