

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:
35/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	200 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,68 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	20,43 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Ø D_3	23 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	58 mm
Skær-Ø D_c	35 mm
Indvendig køling	ja
Skaft-Ø D_s h6	32 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP