

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 30/2mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212813 30/2
GTIN	4045197939227
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

**Reservedel:**

Vendeplasseskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

## Teknisk beskrivelse

Skær-Ø $D_c$	30 mm
Udhængslængde $L_1$	40 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	44 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,5 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	10,34 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	4,42 grader
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	58 mm
Ø $D_3$	14 mm

Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	11 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP