

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:
40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Ramplinglængde L for α_{maks}	25,43 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	1,35 grader
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	250 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Ø D_3	28 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	68 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm

Antal skær Z	4
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP