

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/2mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M16
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	47 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Ø D_2	29 mm
Rampingvinkel α_{maks}	3,71 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	12,34 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm

Indvendig køling	ja
Ø D ₃	16 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Antal skær Z	2
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0