

**Garant**
**GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 40/3mm**


## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Reservedel:

Vendeplasseskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

### Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

## Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	1,5 mm
Rampinglængde L for α <sub>maks</sub>	20,34 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	110 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	50 mm
Indvendig køling	ja
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	2,25 grader
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	78 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Antal skær Z	3
Skær-Ø D <sub>c</sub>	40 mm

Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	11 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0