

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212817 80/6 |
| GTIN | 4045197939401 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse

Reservedel:

Vendepatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------|
| Indvendig køling | ja |
| Cirkulær borefræsning Ø D _{min} | 144 mm |
| Holdeboring-Ø | 32 mm |
| Skær-Ø D _c | 80 mm |
| Rampinglængde L for α _{maks} | 60,34 mm |
| Rampingvinkel α _{maks} | 0,76 grader |
| passende vendeskærsplatter | XDM.120516 |
| Samlet længde L _{i alt} | 50 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Ø D ₃ | 64 mm |
| Antal skær Z | 6 |
| Cirkulær borefræsning a _p | 1,5 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D _{maks} | 158 mm |
| Serie | Power Q |
| Indstillingsvinkel κ | 11 grader |
| Fz Helix | 0,8 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Fræseanvendelse | Plunge cutting |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Kopifræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |