

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:
40/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel α_{maks}	2,25 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	64 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
$\varnothing D_3$	24 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Skær- $\varnothing D_c$	40 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	20,34 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	250 mm

Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP