

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212817 52/3
GTIN	4045197939364
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendepatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	88 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	102 mm
Indvendig køling	ja
Holdeboring-Ø	22 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	1,42 grader
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	1,5 mm

Skær-Ø $D_c$	52 mm
Ø $D_3$	36 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	32,34 mm
Antal skær Z	3
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	11 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0