

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 40/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M16
Skær-Ø D_c	40 mm
Ø D_2	29 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm
Ø D_3	24 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	64 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Rampingvinkel α_{maks}	2,25 grader

Ramplinglængde L for α_{maks}	20,34 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	60 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Indvendig køling	ja
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP