

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:
35/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212814 35/2
GTIN	4045197939289
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	200 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Rampinglængde L for α_{maks}	15,34 mm
Antal skær Z	2
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
$\varnothing D_3$	19 mm
Skær- $\varnothing D_c$	35 mm
Rampingvinkel α_{maks}	2,99 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0