

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 30/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.  
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	1,5 mm
Holdegevind M	M16
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for α <sub>maks</sub>	10,34 mm
Ramplingvinkel α <sub>maks</sub>	4,42 grader
Skær-Ø D <sub>c</sub>	30 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	47 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0