

Garant**Kopifræser 7° positiv, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212150 63/6
GTIN	4045197939487
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RD.. 1604
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Skær-Ø D_c	63 mm

Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde L _{alt}	50 mm
Ø D ₃	51 mm
Sikringskrue-sæt	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	6
Indstillingsvinkel κ	15-27 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8