

Garant**APMX 16..12 TR, HB735, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Pladetykkelse: 5,76 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMX 16..12 TR
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	5,76 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	205 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	140 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		