

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215952 25/3
GTIN	4045197939845
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.

Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i alt}$	180 mm
Antal skær Z	3
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	8 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Skaft-Ø $D_s h6$	25 mm
Udhængslængde $L_1$	30 mm
Serie	Power Tang
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader

Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP