

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215950 32/3
GTIN	4045197939821
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.
Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	32 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	105 mm
Udhængslængde L_1	30 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	8 mm
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Antal skær Z	3
Serie	Power Tang
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP