

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215954 16/2
GTIN	4045197939869
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.

Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	25 mm
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Skær-Ø D_c	16 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	8 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	78 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	2
Serie	Power Tang
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP