

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.

Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmenge på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Antal skær Z	5
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Skær-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	105 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	30 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	8 mm
Serie	Power Tang
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP