

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215962 25/4
GTIN	4045197939999
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.

Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Holdegevind M	M12
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	30 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	8 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..

Serie	Power Tang
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP