

**Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Type: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216625 4
GTIN	4045197940162
Artikelklasse	220

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SP..060304
Ø D	4 mm
Udhængslængde L ₁	28 mm
Samlet længde L _{i alt}	80 mm
Maks. affasnings-Ø D _{maks}	10 mm
Vendeplatteskruesæt	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	1
Skaft-Ø D _s h6	12 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
8IP

674252 8IP

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2
Nm

211750 1,2