

**Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Type: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216625 11
GTIN	4045197940179
Artikelklasse	220

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Maks. affasnings- $\varnothing D_{\text{maks}}$	20 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	SP..060304
Vendeplatteskruesæt	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Udhængslængde $L_1$	32 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Fasfræser

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil  
8IP

674252 8IP

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2  
Nm

211750 1,2