

**Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216625 12
GTIN	4045197940186
Artikelklasse	220

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Maks. affasnings-Ø D_{maks}	23,7 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
passende vendeskærsplatter	SP..09T308
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Ø D	12 mm
Antal skær Z	1
Udhængslængde L_1	37 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0
Nm

211750 3,0