

**HOLEX®****SNMX 120408, HUX25, Radius: 1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251399 1
GTIN	4045197940346
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Passer til :**

Skærholdere PSSN. F.eks. skærholder nr. 251102; 251103; 251112; 251113.

**Bemærk:**

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på  $\geq 3$  mm skal platteholderen modificeres.

Type: HUX25

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 120 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 30 - 80 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	30 - 80 m/min
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 120 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM

Sekundær anvendelse	M
Type	HUX25
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Serie	eco-skærholdere
Serie	QuickTurn-klemholder
Serie	Skærholder
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMX 120408
Produktnavnsegenskab	HUX25