

HOLEX®
SNMX 120408, HUX25, Radius: 3 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251399 3
GTIN	4045197940360
Artikelklasse	29W

Beskrivelse
Passer til :

Skærholdere PSSN. F.eks. skærholder nr. 251102; 251103; 251112; 251113.

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på ≥ 3 mm skal platteholderen modificeres.

Type: HUX25

Skæredybde a_p : 1 - 4 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 120 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 30 - 80 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 120 m/min
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	30 - 80 m/min

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	HUX25
Serie	eco-skærholdere
Serie	QuickTurn-klemholder
Serie	Skærholder
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMX 120408
Produktnavnsegenskab	HUX25