



## Afgrater til udvendige og indvendige huller, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	839650 2
GTIN	7290003240647
Artikelklasse	83G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Via trykbolten i skaftet kan afgraterklingen stilles **lodret**, så den kan stikkes ind i borehullet. Afgratningen er nem at udføre, fordi **klingen skærer i begge retninger** og blot skal drejes 180°. Klingen kan skiftes. Unbrakonøgle til udskiftning af klinge sidder i skaftet.

#### Anvendelse:

Ideel til afgratning af huller udvendigt og indvendigt på svært tilgængeligsteder.

Til borings-Ø: 5 - 10 mm

Af hensyn til maksimal boringsdybde t: 17 mm

### Teknisk beskrivelse

Af hensyn til maksimal boringsdybde t	17 mm
Til borings-Ø	5 - 10 mm
Produkttype	Afgratere

### Tilbehør

Reserveklinge med skrue Type 2	839660 2
--------------------------------	----------