

## Spånbeholder med hulplademellembund, Ladvolumen: 300l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919930 300
GTIN	2050001936745
Artikelklasse	94B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den olie- og vandtætte beholder er forsynet med en **skruemonteret hulplade over den komplette bund** samt en aftapningshane på 1 tomme. Den egner sig derfor **specielt til opsamling og adskillelse af væske og tørstof**.

Beholderen med en godstykkelse på 3 mm kan nemt vippes fra sædet i gaffeltrucken ved hjælp af et wiretræk.

Grundrammen er forsynet med lommer til truckens gaffer.

Sikring mod utilsigtet afglidning, og beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt.

#### Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

### Teknisk beskrivelse

olietæt svejset	ja
Indføringslommer, mål D	60 mm
Længde	1440 mm
Hulpladeudstyr	Hulplade-mellembund

Bulkkanter, højde	395 mm
Indføringslommer, afstand B	10 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	60 mm
Wire	ja
Vippemekanisme	Wire
Ladvolumen	300 l
med indføringslommer	ja
Indkørsel, indiv. mål, bredde	200 mm
Aftapningshane, udførelse	Aftapningshane uden si
Bredde	680 mm
Vægt	112 kg
Højde	580 mm
Indføringslommer, mål A	200 mm
Bæreevne	750 kg
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere

## Tilbehør

Hjulsæt til spån- og vippebeholder, polyamid, 4 dele  
Bæreevne / hjul 450 kg

919970 450