

**Gaffelløfter, Gaffellængde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919910 800
GTIN	4017976021188
Artikelklasse	96D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ramme og gaffler i vridningsfri stålkonstruktion.

Stabil stålørstrækstang med modleje til skubning. Gaffelruller, single nylon Ø 80×93 mm.

Lakering:

Gul, **pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Vægt	66 kg
Gaffelhjul-Ø	80×93 mm
Vægt	nej
Materiale, dreje hjul	Elastisk massivt gummi
Bærekraft	2500 kg
Materiale, gaffelhjul	Nylon, single uden mønster
Gaffelbredde	160 mm
Bredde	540 mm

Gaffellængde	800 mm
Længde	1190 mm
Løfteområde	85 - 200 mm
Dreje hjul, Ø	200×50 mm
Farve	gul
Produkttype	Gaffelløfter