

Garant**NPT-rival 1:16, NPT: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162650 1
GTIN	4045197940896
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede borer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske borer.

Teknisk beskrivelse

lille $\varnothing D_3$	28 mm
stor $\varnothing D_2$	30,7 mm
Skafftirkant \square	20 mm
Antal skær Z	10
Skærlængde L_c	43 mm
Samlet længde L	130 mm
Skæft- $\varnothing D_s$	25 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Konusforhold	1:16
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul

Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		