

**Garant****NPT-rival 1:16, NPT: 1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162650 1/2
GTIN	4045197940872
Artikelklasse	110

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede borer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske borer.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	12 mm
stor $\varnothing D_2$	19,1 mm
lille $\varnothing D_3$	16,95 mm
Samlet længde L	95 mm
Antal skær Z	8
Skærlængde $L_c$	35 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	16 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Konusforhold	1:16
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul

Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		