

**Garant****NPT-rival 1:16, NPT: 3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Artikelklasse	110

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede borer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske borer.

**Teknisk beskrivelse**

stor $\varnothing D_2$	15,4 mm
lille $\varnothing D_3$	13,75 mm
Skafftirkant $\square$	9 mm
Samlet længde L	85 mm
Antal skær Z	8
Skærlængde $L_c$	27 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	12 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Konusforhold	1:16
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul

Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		