


## Spånbeholder med hulplademellembund, Ladvolumen: 500l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919930 500
GTIN	2050001936752
Artikelklasse	94B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den olie- og vandtætte beholder er forsynet med en **skruemonteret hulplade over den komplette bund** samt en aftapningshane på 1 tomme. Den egner sig derfor **specielt til opsamling og adskillelse af væske og tørstof**.

Beholderen med en godstykkelse på 3 mm kan nemt vippe fra sædet i gaffeltrucken ved hjælp af et wiretræk.

Grundrammen er forsynet med lommer til truckens gaffer.

Sikring mod utilsigtet afglidning, og beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt.

#### Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

### Teknisk beskrivelse

Ladvolumen	500 l
Vægt	130 kg
Længde	1440 mm
Wire	ja

Indføringslommer, afstand B	150 mm
Bulkkanter, højde	495 mm
Aftapningsshane, udførelse	Aftapningsshane uden si
Indføringslommer, mål D	60 mm
Hulpladeudstyr	Hulplade-mellembund
Bæreevne	1000 kg
Højde	680 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	60 mm
Vippemekanisme	Wire
olietæt svejset	ja
Indkørsel, indiv. mål, bredde	200 mm
Indføringslommer, mål A	200 mm
med indføringslommer	ja
Bredde	780 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere

## Tilbehør

Hjulsæt til spån- og vippebeholder, polyamid, 4 dele  
Bæreevne / hjul 450 kg

919970 450