

Garant**NPT-rival 1:16, NPT: 1/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162650 1/8
GTIN	4045197940841
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede borer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske borer.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	70 mm
Antal skær Z	6
Skærlængde L _c	17 mm
Skafffirkant □	5,5 mm
stor Ø D ₂	9,1 mm
lille Ø D ₃	8,05 mm
Skaft-Ø D _s	7 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Konusforhold	1:16
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul

Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		