

Garant**NPT-rival 1:16, NPT: 1/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162650 1/4
GTIN	4045197940858
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede borer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske borer.

Teknisk beskrivelse

stor $\varnothing D_2$	12 mm
Skærlængde L_c	27 mm
lille $\varnothing D_3$	10,3 mm
Antal skær Z	6
Samlet længde L	80 mm
Skafffirkant \square	9 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	11 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Konusforhold	1:16
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul

Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		