



Afgrater til udvendige og indvendige huller, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	839650 3
GTIN	7290003236664
Artikelklasse	83G

Beskrivelse

Udførelse:

Via trykbolten i skaftet kan afgraterklingen stilles **lodret**, så den kan stikkes ind i borehullet. Afgratningen er nem at udføre, fordi **klingen skærer i begge retninger** og blot skal drejes 180°. Klingen kan skiftes. Unbrakonøgle til udskiftning af klinge sidder i skaftet.

Anvendelse:

Ideel til afgratning af huller udvendigt og indvendigt på svært tilgængeligsteder.

Til borings-Ø: 10 - 22 mm

Af hensyn til maksimal boringsdybde t: 52 mm

Teknisk beskrivelse

Til borings-Ø	10 - 22 mm
Af hensyn til maksimal boringsdybde t	52 mm
Produkttype	Afgratere

Tilbehør

Reserveklinge med skrue Type 3	839660 3
Reserveklinge med skrue Type 3HM	839660 3HM