


## Vippebeholder med lav byggehøjde, lakeret, Ladvolumen: 750l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919955 750
GTIN	2050001937452
Artikelklasse	94B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vippebeholder **til tørstoffer** med **lav byggehøjde** og fordelagtig vippevinkel. Mulighed for vipning i enhver højde ved hjælp af wiretræk.

Beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt og en stabil grundramme med indføringslommer. En sikring forhindrer, at beholderen skrider eller vipper utilsigtet.

Indføringslommernes indvendige mål A×D = 200×60 mm.

#### Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	1280 mm
Brugsområde	til tørstoffer
Indføringslommer, afstand B	495 mm
Ladvolumen	750 l
Bæreevne	1000 kg

Højde	680 mm
Vægt	139 kg
Længde	1440 mm
Bulkkanter, højde	495 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere

## Tilbehør

Hjulsæt til spån- og vippebeholder, polyamid, 4 dele Bæreevne / hjul 450 kg	919970 450
--	------------