

Spånbeholder med hulplademellembund, Ladvolumen: 750l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919930 750
GTIN	2050001936769
Artikelklasse	94B

Beskrivelse

Udførelse:

Den olie- og vandtætte beholder er forsynet med en **skruemonteret hulplade over den komplette bund** samt en aftapningshane på 1 tomme. Den egner sig derfor **specielt til opsamling og adskillelse af væske og tørstof**.

Beholderen med en godstykkelse på 3 mm kan nemt vippes fra sædet i gaffeltrucken ved hjælp af et wiretræk.

Grundrammen er forsynet med lommer til truckens gaffer.

Sikring mod utilsigtet afglidning, og beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

Teknisk beskrivelse

Højde	680 mm
Bulkkanter, højde	495 mm
Aftapningshane, udførelse	Aftapningshane uden si
med indføringslommer	ja

Indkørsel, indiv. mål, bredde	200 mm
Ladvolumen	750 l
Bæreevne	1000 kg
Vippemekanisme	Wire
Bredde	1280 mm
Wire	ja
Indkørsel, indiv. mål, højde	60 mm
Indføringslommer, mål D	60 mm
Vægt	169 kg
Indføringslommer, mål A	200 mm
olietæt svejset	ja
Længde	1440 mm
Indføringslommer, afstand B	495 mm
Hulpladeudstyr	Hulplade-mellembund
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere

Tilbehør

Hjulsæt til spån- og vippebeholder, polyamid, 4 dele
Bæreevne / hjul 450 kg

919970 450