

## Spånkassevogn med hulpladeindsats, Ladvolumen: 250l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919935 250
GTIN	2050001936776
Artikelklasse	94B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den **olie- og vandtætte beholder** egner sig til **tømning i højde med underlaget** og er forsynet med en hulpladeindsats og en aftapningshane.

Beholderen er forsynet med indføringslommer og sikringer, der forhindrer, at den skrider eller vipper utilsigtet. Inklusive 2 massive gummihjul og 1 styrehjul med bremse.

#### Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

### Teknisk beskrivelse

Antal drejehjul med hjulbremse	1
Antal hjul	3
Indføringslommer, mål D	55 mm
Bæreevne	300 kg
olietæt svejset	ja
med indføringslommer	ja
Hulpladeudstyr	Hulpladeindsats
Bredde	820 mm

Indkørsel, indiv. mål, højde	55 mm
Ladvolumen	250 l
Indkørsel, indiv. mål, bredde	170 mm
Materiale, hjul	Massivt gummi
Længde	1115 mm
tømning i højde med underlaget	ja
Højde	990 mm
Aftapningshane, udførelse	Aftapningshane uden si
Vægt	77 kg
Indføringslommer, afstand B	465 mm
Indføringslommer, mål A	170 mm
Bulkkanter, højde med hjul	680 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Nyttebredde	540 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere